

B-EQUIPMENT

Galvanic instrument with direct current and constant intensity. It is used to ease the penetration of cosmetic products and to make deep facial cleansing treatments.

Equipo galvánico de corriente continua e intensidad constante. Su uso facilita la penetración de activos en limpiezas faciales profundas.

Appareil galvanique à courant continue et intensité constante. Il est utilisé pour faciliter la pénétration des actifs appliqués pendant le soin et pour réaliser un nettoyage du visage en profondeur.

Galvanischgerät mit Gleichstrom und konstanter Intensität. Es wird eingesetzt, damit die Wirkstoffe tiefer bei Gesichtstiefenreinigungen dringen.

Apparecchiatura di corrente galvanica continua ed intensità costante. Il suo utilizzo favorisce la penetrazione in profondità dei principi attivi dopo le pulizie facciali.

**Galvanic
Ref. F313A**

**Weight: 1,9Kg
Size: 20,5x22x7 cm**

Input voltage: 220 ~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Power: 29W
Working Power: 5W
Working Intensity: 30 - 650 micro Amperes

PACKING SIZE cm

37x27,5x14

N. W. Kg

1,9

G. W. Kg

2,7

